



FL120A

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 650X500X250Mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	650 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	250 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
Numero di file	4

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------