



FL129A

**Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 1250x600x250 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	1250 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	2
Numero di file	8

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------