



FL209B

**Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	500 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	0
Numero di file	3

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------