



FL266B

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 650x400x200 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	650 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	200 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK08

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	0
Numero di file	4

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Sì

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------