

FL302BA

**Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x600x300 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	1150 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0
Numero di file	7

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Materiale	Plastica

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	2
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------