



FL382B

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 1050 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 35 mm |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature | 1 |

Materiali

| | |
|------------|---------------|
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Plastica |

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 1 |
|--------------------------------|---|

Protezione

| | |
|------------------------|----------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Tipo di bloccaggio | 3 lati 8 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|----|
| Adatto per l'uso esterno | Sì |
|--------------------------|----|