



FL386B

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W750 mm

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 750 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Profondità | 35 mm |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature | 1 |

Materiali

| | |
|------------|---------------|
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Plastica |

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 1 |
|--------------------------------|---|

Protezione

| | |
|---|----------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 |
| Tipo di bloccaggio | 3 lati 8 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|----|
| Adatto per l'uso esterno | Sì |
|--------------------------|----|