



Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W1000 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	750 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	35 mm

FL391B

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	2
Numero di serrature	1

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Plastica

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Sì
--------------------------	----