



FL392B

**Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W1000mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	1050 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	35 mm

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	2
Numero di serrature	1

**Materiali**

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Plastica

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	Sì
--------------------------	----