



FL401B

Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	750 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	35 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Sì
Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Plastica

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm