



FL582E

**Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W250 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 1050 mm |
| Larghezza  | 250 mm  |
| Profondità | 20 mm   |

**Porta / coperchio**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Porta/frontale trasparente           | No          |
| Numero di porte del quadro elettrico | 1           |
| Tipo di porta quadro elettrico       | Controporta |

**Materiali**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Codice RAL  | 7035          |
| Colore      | Grigio chiaro |
| Materiale   | Acciaio       |
| Trattamento | Verniciato    |

**Protezione**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Classe protezione      | Isolamento classe I             |
| Grado di protezione IP | IP55                            |
| Tipo di bloccaggio     | Serratura con doppia barra 3 mm |