



FL582E

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W250 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	1050 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Acciaio
Trattamento	Verniciato

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe I
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm