



FL644A

**Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	450 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	20 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

**Materiali**

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Trattamento	Non trattato

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------