



FL644A

Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	450 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Vetroresina
Trattamento	Non trattato

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------