



FU62GN

### VEGAD Incasso Da Equipaggiare H1137 144 Mod

#### Proprietà tecniche

##### Serie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 1137 mm |
| Larghezza            | 600 mm  |
| Profondità           | 182 mm  |
| Spessore dei fianchi | 1 mm    |

##### Protezione

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Grado di protezione IP  | IP30                 |
| Classe protezione       | Isolamento classe II |
| Tipo di bloccaggio      | Senza serratura      |
| Resistenza agli urti IK | IK07                 |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 2 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |
| Numero di file                   | 6 |

##### Installazione, montaggio

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Montaggio su             | Montaggio a incasso |
| Adatto per l'uso esterno | No                  |

##### Materiali

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Bianco puro          |
| Codice RAL  | 9010                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Metallo, Plastica    |

##### Porta / coperchio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0  |
| Porta/frontale trasparente           | No |

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|