



FU72GN

VEGAD Incasso Da Equipaggiare H1287 168 Mod

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|----------------------|---------|
| Altezza | 1287 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 182 mm |
| Spessore dei fianchi | 1 mm |

Protezione

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 2 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |
| Numero di file | 7 |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Materiali

| | |
|-------------|----------------------|
| Colore | Bianco puro |
| Codice RAL | 9010 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale | Metallo, Plastica |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Corrente

| | |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|