

FU72LN

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD

Proprietà tecniche

Connesione

Numero di ingressi per tubi 4

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale 160 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 7

Numero di file 7

Numero di sezioni in larghezza 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 168

Serie

Altezza 1287 mm

Larghezza 600 mm

Profondità 150 mm

Larghezza di montaggio 550 mm

Profondità di installazione 110 mm

Numero di unità in larghezza 24

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Metallo, Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Con riserva di modifiche tecniche

