



GD102B

Minigamma Calotta Da Parete 2 Mod

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 32 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Serie

Altezza 160 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 82 mm

Numero di unità in larghezza 2

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP30

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
 GWT 750 °C