



GD104B

## Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod

### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 40 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 4

#### Serie

Altezza 180 mm

Larghezza 110 mm

Profondità 82 mm

Numero di unità in larghezza 4

#### Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

#### Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

#### Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK05

Grado di protezione IP IP30

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente  
 GWT 750 °C