



HBA127H

### Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 3 Poli 125 A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	300 mA

##### Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

##### Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale $U_i$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	6000 V

##### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>