



HBA128H

Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 4 Poli 125 A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	300 mA

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm ²