



HBA160H

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 3 Poli 160 A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Sensibilità $I\Delta n$	30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-------------------------	--

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
---------------------------------------	-------

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V
---	--------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm ²
---	----------------------------

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm ²
---	----------------------------