



HBA161H

## Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 4 Poli 160 A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 160 A

Sensibilità  $I\Delta n$  30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

#### Architettura

Numero di poli 4

#### Protezione

Tipo di corrente residua A HI

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  500 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  $U_{imp}$  6000 V

#### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 2,5 - 95,0 mm<sup>2</sup>

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 2,5 - 70,0 mm<sup>2</sup>