



HBD401H

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 400 A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 400 A

Sensibilità $I_{\Delta n}$ 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

Architettura

Numero di poli 4

Protezione

Tipo di corrente residua A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 500 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} 6000 V