



HBW400H

### Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 400 A

Sensibilità  $I_{\Delta n}$  100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

##### Architettura

Numero di poli 4

##### Protezione

Tipo di corrente residua A HI

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  500 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  $U_{imp}$  6000 V