



HCB250H

Interr Manovra Sezionatore X250 3P 250A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 250 A

Corrente di breve durata nominale I_{cw}
IEC60947 3 kA

Architettura

Numero di poli 3

Elemento di controllo/comando Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido 35 - 185 mm²

Sezione conduttore flessibile 35 - 150 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
U_{imp} 8000 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Unità di sgancio Interruttore