



HCB251H

## Interr Manovra Sezionatore X250 4P 250A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 250 A

Corrente di breve durata nominale I<sub>cw</sub>  
IEC60947 3 kA

#### Architettura

Numero di poli 4

Elemento di controllo/comando Manetta

#### Connessione

Sezione conduttore rigido 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 35 - 150 mm<sup>2</sup>

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U<sub>i</sub> 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Funzioni

Unità di sgancio Interruttore