



HCB251H

Interr Manovra Sezionatore X250 4P 250A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 250 A

Corrente di breve durata nominale Icw
IEC60947 3 kA

Architettura

Numero di poli 4

Elemento di controllo/comando Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido 35 - 185 mm²

Sezione conduttore flessibile 35 - 150 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 8000 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Unità di sgancio Interruttore