



HCF981H

## Interruttore Di Manovra-Sezionatore H1600 4 Poli 1250 A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 1250 A

#### Architettura

Numero di poli 4

Elemento di controllo/comando Manetta

#### Connessione

Sezione conduttore rigido 3x 240 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 3x 240 mm<sup>2</sup>

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U<sub>i</sub> 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura 10 ms

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale Sì

#### Funzioni

Unità di sgancio Interruttore

#### Potenza

Potenza dissipata per polo I<sub>n</sub> 62,50 W

Potenza dissipata totale 187,50 W

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 822000 W

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

#### Porta / coperchio

Bloccabile Sì

#### Protezione

Grado di protezione IP IP4X