



HCJ401AR

### Interruttore manovra sezionatore h3 X630 4poli 400A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	400 A
Corrente di breve durata nominale Icw IEC60947	5 kA

##### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------