



HCS125AC

### Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 3poli 125A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	125 A
Corrente di breve durata nominale Icw IEC60947	2 kA

##### Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	6 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------