



HCS126AC

### Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 4poli 125A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 125 A

Corrente di breve durata nominale I<sub>cw</sub>  
IEC60947 2 kA

##### Architettura

Numero di poli 4

Elemento di controllo/comando Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido 6 - 95 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 6 - 70 mm<sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U<sub>i</sub> 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
U<sub>imp</sub> 8000 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Funzioni

Unità di sgancio Interruttore