



HCS160AC

Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 3poli 160A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 160 A

Corrente di breve durata nominale I_{cw}
IEC60947 2 kA

Architettura

Numero di poli 3

Elemento di controllo/comando Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido 6 - 95 mm²

Sezione conduttore flessibile 6 - 70 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
U_{imp} 8000 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Unità di sgancio Interruttore