



HCT200AR

Interruttore manovra sezionatore h3+ P250 3poli 200A

Proprietà tecniche

Corrente

| | |
|---|---------|
| Corrente nominale | 200 A |
| Corrente di breve durata nominale Icw IEC60947 | 3,60 kA |

Architettura

| | |
|-------------------------------|---------|
| Numero di poli | 3 |
| Elemento di controllo/comando | Manetta |

Connessione

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sezione conduttore rigido | 35 - 185 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 35 - 150 mm ² |

Condizioni di impiego

| | |
|---|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 8000 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Funzioni

| | |
|------------------|--------------|
| Unità di sgancio | Interruttore |
|------------------|--------------|