



HCT251AR

### Interruttore manovra sezionatore h3+ P250 4poli 250A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	250 A
Corrente di breve durata nominale Icw IEC60947	3,60 kA

##### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------