



HCW401AR

## Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4poli 400A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	400 A
Corrente di breve durata nominale I <sub>cw</sub> IEC60947	5 kA

#### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------