



HCW401AR

Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4poli 400A

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	400 A
Corrente di breve durata nominale I _{cw} IEC60947	5 kA

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	8000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------