



HCW630AR

### Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 3poli 630A

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	630 A
Corrente di breve durata nominale I <sub>cw</sub> IEC60947	7,60 kA

##### Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------