



HCW631AR

## Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4poli 630A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

|   |         |
|---|---------|
| Corrente nominale   | 630 A   |
| Corrente di breve durata nominale I <sub>cw</sub><br>IEC60947 | 7,60 kA |

#### Architettura

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numero di poli                | 4       |
| Elemento di controllo/comando | Manetta |

#### Condizioni di impiego

|   |        |
|---|--------|
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>            | 800 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso<br>U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Funzioni

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Unità di sgancio | Interruttore |
|------------------|--------------|