



HIC416A

**Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 160 A 18.5M**

**Proprietà tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

**Corrente**

Corrente nominale 160 A

Corrente di cortocircuito nominale  
condizionata Icc con fusibili gl-gG 40 kA

**Potenza**

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 105000 W

**Architettura**

Numero di poli 4

Tipo di costruzione del dispositivo Fissa incorporata

**Compatibilità**

Idoneo per quadro di distribuzione Sì