



HIC425G

**Commutatore motorizzato 230Vca 4P 250A trasferimento automatico**

**Proprietà tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

**Corrente**

Corrente nominale 250 A

Corrente di cortocircuito nominale  
condizionata Icc con fusibili gl-gG 50 kA

**Potenza**

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 164000 W

**Architettura**

Numero di poli 4