



HIC425G

### Commutatore motorizzato 230Vca 4P 250A trasferimento automatico

#### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

#### Corrente

Corrente nominale 250 A

Corrente di cortocircuito nominale  
condizionata Icc con fusibili gl-gG 50 kA

#### Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 164000 W

#### Architettura

Numero di poli 4