



HIC463G

Commutatore motorizzato 230Vca 4P 630A trasferimento automatico

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

Corrente

Corrente nominale 630 A

Corrente di cortocircuito nominale
condizionata Icc con fusibili gl-gG 50 kA

Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 414000 W

Architettura

Numero di poli 4