



HIC490G

Commutatore motorizzato 230Vca 4P 1000A trasferimento automatico

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

Corrente

Corrente nominale 1000 A

Corrente di cortocircuito nominale
condizionata Icc con fusibili gl-gG 100 kA

Potenza

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 658000 W

Architettura

Numero di poli 4