



HTC310H

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -35 - 70 °C |

Connettività

| | |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

Condizioni di impiego

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | DC; c.c.; corrente continua |
| Tensione d'esercizio | 24 - 24 V |

Connessione

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Morsetto per uscita digitale | 1,50 - 1,50 mm ² |
| Sezione ingresso digitale | 1,50 - 1,50 mm ² |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|-----------|
| Montaggio su | Guida DIN |
|--------------|-----------|