



HTG911H

## ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente d'uscita 2500 mA

#### Funzioni

Tensione di uscita regolata No

#### Frequenza

Frequenza 47 - 63 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,3 W

#### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

#### Numero di moduli

Numero di moduli 4

#### Condizioni di impiego

Tensione d'uscita 23,28 - 24,72 V

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 70 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite