



HTG911H

ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente d'uscita 2500 mA

Funzioni

Tensione di uscita regolata No

Frequenza

Frequenza 47 - 63 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,3 W

Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita 23,28 - 24,72 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 70 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite