



HWX016H

Motore carica molle 415-450V AC 50/60Hz (MO) HW2/4

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	0,50 A
-------------------	--------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tensione di comando AC	415 - 450 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----