



HWX024H

Bobina di apertura 380-480V AC (SH) HW1/2/4

Proprietà tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 200 VA

Consumo operativo 5 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 380 - 480 V

Tensione di isolamento nominale U_i 480 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
 U_{imp} 6000 V