



HWX025HSA

Bobina di chiusura 24-30V AC/DC (CC) HW1/2/4/6

Proprietà tecniche

Potenza

| | |
|--------------------------------|--------|
| Assorbimento potenza di spunto | 300 VA |
| Consumo operativo | 5 VA |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |
|---|------|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

Condizioni di impiego

| | |
|---|-----------|
| Tensione di comando AC | 24 - 30 V |
| Tensione di comando DC | 24 - 30 V |
| Tensione di isolamento nominale U_i | 480 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} | 6000 V |
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1 | 2 |